



Płótna ścierna, rolka ekonomiczna (A), brązowe KK 114 F, 40 mm × 50 m, ziarnistość: 60



Dane zamówienia

Numer katalogowy	557700 60
GTIN	4018875266595
Klasa artykułu	56V

Opis

Wykonanie:

Gęsto tkane płótno bawełniane z równomierną powłoką, wiązanego żywicą synt. **korundu normalnego (A)**. Bardzo dobra przyczepność ziarna, wysoka efektywność i trwałość.

Typ **VSM KK 114 F** : płótno **brązowe, bardzo odporne** . Gatunek o **szczególnie dużej elastyczności, odporne na olej i naftę** , płótno można rozdzierać w kierunku wzdłużnym, przy czym nie następuje strzępienie krawędzi.

Opakowanie **z nożykiem do odcinania**.

Zastosowanie:

Nadają się szczególnie do ręcznego szlifowania metali i wszystkich innych materiałów.

Opis techniczny

ziarnistość	60
ziarnistość	zgrubne
Materiały ścierne	korund zwykły (A)
oznaczenie ziarnistości	A

szerokość rolek ekonomicznych	40 mm
długość rolek ekonomicznych	50 m
Atrybut nazwy produktu	40 mm × 50 m
Rodzaj produktu	Płócienne taśmy ściernie

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się warunkowo		
Stal < 67 HRC	nadaje się warunkowo		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się warunkowo		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
drewniane	nadaje się		
lakiery	nadaje się warunkowo		
uniw.	nadaje się		
suchy	nadaje się		