

Garant

Płytko skrawająca do rowków bez sfazowania D10, TiN, do szerokości rowka m: 6mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	290376 6
GTIN	4045197881861
Klasa artykułu	29L

Opis**Wykonanie:**

Z powłoką TiN.

Nadaje się do szlifowania wykańczającego.

Zastosowanie:

Do wytwarzania rowków wg DIN 6885, DIN 138 i norm zakładowych.

Do szerokości rowków z tolerancją JS9 stosować zestawy ostrzy z tolerancją H7.

wskazówka:

- **Wielkości specjalne (szerokości rowków) dostarczane na zamówienie.**
 - **Szczegółowe wartości eksploatacyjne można znaleźć w naszej aplikacji ToolScout.**
- Od szerokości rowka 16 mm konieczne jest wykonywanie dwóch przebiegów. Pierwszy przebieg należy wykonać na ok. połowę szerokości nakrętki (np. 10 mm przy szerokości nakrętki 18 mm).

Opis techniczny

do rowka o szerokości m	6 mm
Grubość ostrza b	9 mm

Głębokość rowka t	4 mm
Szer. ostrza w	6,078 mm
Materiał ostrza	HSS
powłoka	TiN
dla dokładności pasowania	D10
Rodzaj produktu	Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się		
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się		
Al > 10% Si:	nadaje się		
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się warunkowo		
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo		
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się warunkowo		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
Grafit, GFK, CFK	nadaje się warunkowo		
olej	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		

