



Bezodrzutowe młotki z obuchem miedzianym trzonek hikorowy, Ø bijaka: 24 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	754810 24
GTIN	7610733269617
Klasa artykułu	73B

Opis

Wykonanie:

Mocny korpus stalowy ze stożkiem i kołnierzem do mocowania obuchów. Obuchy wymienne z miedzi. **Tłumienie odrzutu** dzięki ciężarkom umieszczonym w korpusie, które podczas uderzenia przesuwają się ku dołowi, przeciwdziałając odrzutowi. z trzonkiem z amerykańskiego drewna hikorowego.

Zastosowanie:

Do mocnych, precyzyjnych uderzeń lub do delikatnych uderzeń podczas prac montażowych.

długość bijaka z obuchami: 81 mm

długość trzonka: 265 mm

długość całkowita: 290 mm

masa: 0,354 kg

Opis techniczny

Materiał trzonka	Drewno hikorowy
materiał obudowy	stal
Ø obucha	24 mm
długość trzonka	265 mm
długość całkowita	290 mm
masa	0,354 kg
długość bijaka z obuchami	81 mm

Seria	PB 306 Cu
materiał wkładki	Miedź
bezdrutowe	tak

Aksesoria

Obuchy zamienne z miedzi, szt. płaskie Ø bijaka 24 mm	754760 24
---	-----------