



## Bezdrzutowe młotki z obuchem miedzianym Trzonek SUPERGLAS, Ø bijaka: 24 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	754820 24
GTIN	7610733269648
Klasa artykułu	73B

### Opis

#### Wykonanie:

Mocny korpus stalowy ze stożkiem i kołnierzem do mocowania obuchów. Obuchy wymienne z miedzi. **Tłumienie odrzutu** dzięki ciężarkom umieszczonym w korpusie, które podczas uderzenia przesuwają się ku dołowi, przeciwdziałając odrzutowi. z prawie niełamliwym trzonkiem z włókna szklanego SUPERGLAS, uchwyt z czarnego tworzywa sztucznego.

#### Zastosowanie:

Do mocnych, precyzyjnych uderzeń lub do delikatnych uderzeń podczas prac montażowych.

długość bijaka z obuchami: 81 mm

długość trzonka: 265 mm

długość całkowita: 290 mm

masa: 0,41 kg

### Opis techniczny

Materiał trzonka	Włókno szklane
Ø obucha	24 mm
masa	0,41 kg
długość trzonka	265 mm
długość całkowita	290 mm
materiał obudowy	stal

długość bijaka z obuchami	81 mm
Seria	PB 308 Cu
materiał wkładki	Miedź
bezdrutowe	tak

---

## Akcesoria

Obuchy zamienne z miedzi, szt. płaskie Ø bijaka 24 mm	754760 24
---	-----------