



Bezodrzutowe młotki z obuchem miedzianym Trzonek SUPERGLAS, Ø bijaka: 32 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	754820 32
GTIN	7610733269655
Klasa artykułu	73B

Opis

Wykonanie:

Mocny korpus stalowy ze stożkiem i kołnierzem do mocowania obuchów. Obuchy wymienne z miedzi. **Tłumienie odrzutu** dzięki ciężarkom umieszczonym w korpusie, które podczas uderzenia przesuwiają się ku dołowi, przeciwdziałając odrzutowi. z prawie niełamliwym trzonkiem z włókna szklanego SUPERGLAS, uchwyt z czarnego tworzywa sztucznego.

Zastosowanie:

Do mocnych, precyzyjnych uderzeń lub do delikatnych uderzeń podczas prac montażowych.

długość bijaka z obuchami: 106 mm

długość trzonka: 295 mm

długość całkowita: 325 mm

masa: 0,85 kg

Opis techniczny

długość bijaka z obuchami	106 mm
masa	0,85 kg
Ø obucha	32 mm
Materiał trzonka	Włókno szklane
materiał obudowy	stal
długość trzonka	295 mm

długość całkowita	325 mm
Seria	PB 308 Cu
materiał wkładki	Miedź
bezdrutowe	tak

Akcesoria

Obuchy zamienne z miedzi, szt. płaskie Ø bijaka 32 mm	754760 32
---	-----------