

**HOLEX®****Myjki szlifierskie uniwersalne, 80×50×20 mm, typ: G****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	557660 G
GTIN	4045197241757
Klasa artykułu	52E

**Opis****Wykonanie:**

Elastyczny klocek szlifierski nasycony elastycznym spoiwem ściernym (duża trwałość, możliwość całkowitego wykorzystania). Dzięki otwartej strukturze spoiwa pory tarczy nie zatykają się. Do szlifowania na mokro i na sucho. Wodo- i olejoodporne.

**Korzystna cena** z korundem (A).

**Zastosowanie:**

**Uniwersalne do czyszczenia, polerowania, gładzenia, matowania oraz szlifowania wszystkich materiałów.**

**wskazówka:**

Stosowanie wody, nafty, past itp. - **zwiększa skuteczność.**

ziarnistość: zgrubne

długość: 80 mm

szerokość: 50 mm

wysokość: 20 mm

**Opis techniczny**

ziarnistość	zgrubne
wysokość	20 mm
szerokość	50 mm

długość	80 mm
Atrybut nazwy produktu	80×50×20 mm