



Wkrętaki z uchwytem 2 - komponentowym Santoprene, ESD, szerokość ostrza b: 2,5 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	660050 2,5
GTIN	7610733269068
Klasa artykułu	63E

Opis

Wykonanie:

Uniwersalne, solidne wkrętaki ze stożkowym lub płaskorównoległym grotem (ostrzem).

Uchwyt z przyjemną, przyczepną **powłoką Santoprene®** i rdzeniem ze szczególnie ciągliwego polipropylenu o dużej udarowości. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni chwyt nie ślizga się również w wilgotnych, zabrudzonych olejem dłoniach. **Groty** ze specjalnej stali chromowo-wanadowej, bardzo twardej i o dużej ciągliwości.

Powierzchnia niklowana i chromowana, końcówki czernione, z płasko i równolegle odsadzonym ostrzem.

Uchwyt narzędzia z tworzywa sztucznego odprowadzającego ładunki elektryczne, zapobiegający wyładowaniom elektrostatycznym (ESD).

Uchwyt w otulinie z przyjaznego dla skóry elastomeru, z rdzeniem ze szczególnie elastycznego i odpornego na uderzenia polipropylenu.

Zastosowanie:

Do prac naprawczych i montażowych, do luzowania mocno dokręconych wkrętów itp.

izolacja elektryczna: EGB/ESD

oznaczenie grotu: 0

grubość ostrza a: 0,4 mm

długość grotu: 80 mm

długość całkowita: 160 mm

Opis techniczny

oznaczenie grotu	0
długość grotu	80 mm
szerokość ostrza b	2,5 mm

długość całkowita	160 mm
grubość ostrza a	0,4 mm
izolacja elektryczna	EGB/ESD
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie