



Wkrętaki z uchwytem 2 - komponentowym Santoprene, ESD, szerokość ostrza b: 3,5 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	660050 3,5
GTIN	7610733269075
Klasa artykułu	63E

Opis

Wykonanie:

Uniwersalne, solidne wkrętaki ze stożkowym lub płaskorównoległym grotem (ostrzem).

Uchwyt z przyjemną, przyczepną **powłoką Santoprene®** i rdzeniem ze szczególnie ciągliwego polipropylenu o dużej udarowości. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni chwyt nie ślizga się również w wilgotnych, zabrudzonych olejem dłoniach. **Groty** ze specjalnej stali chromowo-wanadowej, bardzo twardej i o dużej ciągliwości.

Powierzchnia niklowana i chromowana, końcówki czernione, z płasko i równolegle odsadzonym ostrzem.

Uchwyt narzędzia z tworzywa sztucznego odprowadzającego ładunki elektryczne, zapobiegający wyładowaniom elektrostatycznym (ESD).

Uchwyt w otulinie z przyjaznego dla skóry elastomeru, z rdzeniem ze szczególnie elastycznego i odpornego na uderzenia polipropylenu.

Zastosowanie:

Do prac naprawczych i montażowych, do luzowania mocno dokręconych wkrętów itp.

izolacja elektryczna: EGB/ESD

oznaczenie grotu: 1

grubość ostrza a: 0,5 mm

długość grotu: 90 mm

długość całkowita: 180 mm

Opis techniczny

szerokość ostrza b	3,5 mm
grubość ostrza a	0,5 mm
długość grotu	90 mm

oznaczenie grotu	1
długość całkowita	180 mm
izolacja elektryczna	EGB/ESD
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie