



## Wkrętaki do śrub z główką Phillips, z uchwytem 2-komponentowym SwissGrip ESD, wielkość gniazda krzyżowego: 1



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 667685 1      |
| GTIN             | 7610733269129 |
| Klasa artykułu   | 63E           |

### Opis

#### Wykonanie:

**Uchwyt** z przyczepną, przyjazną dla skóry powłoką i rdzeniem ze szczególnie elastycznego i odpornego na uderzenia polipropylenu. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt nie ślizga się również w wilgotnych, zabrudzonych olejem dłoniach. **Grot** ze specjalnej stali chromowo-wanadowej, bardzo twardej i szczególnie wytrzymałej na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówki czernione.

Uchwyt w przyjaznej dla skóry otulinie elastomerowej.

Uchwyt narzędzia z tworzywa sztucznego odprowadzającego ładunki elektryczne, zapobiegający wyładowaniom elektrostatycznym (ESD).

izolacja elektryczna: EGB/ESD

do śrub o  $\varnothing$ : 2,1 – 3 mm

długość grotu: 80 mm

długość całkowita: 175 mm

### Opis techniczny

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| wielkość gniazda krzyżowego           | 1                                 |
| długość całkowita                     | 175 mm                            |
| do śrub o $\varnothing$               | 2,1 – 3 mm                        |
| długość grotu                         | 80 mm                             |
| izolacja elektryczna                  | EGB/ESD                           |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak z główką Phillips         |
| materiał uchwytu                      | polipropylen odporny na uderzenia |

powierzchnia

niklowane i chromowane