



## Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne kółka ESD, sześciokątna: 1,5mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	627495 1,5
GTIN	7610733268467
Klasa artykułu	63D

### Opis

#### Wykonanie:

Ergonomiczny uchwyt z dwóch rodzajów materiału z łatwo **obracającą się główką** (pod palec wskazujący przy precyzyjnych pracach). Optymalnie ukształtowana **strefa szybkich obrotów** do szybkiego, efektywnego wkręcania i **uchwyt** do przenoszenia większych momentów obrotowych

**Grot** ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Najwyższa dokładność wymiarów grotów. Powierzchnia niklowana i chromowana.

Uchwyt z tw. sztucz. odprowadza ładunki elektr., **do zastosowań ESD.**

#### Zastosowanie:

Do szybkiego, precyzyjnego montażu elementów elektronicznych. Idealny również do precyzyjnej regulacji i dostrajania.

### Opis techniczny

długość całkowita	158 mm
sześciokąt	1,5 mm
długość grotu	65 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak 6-kątny
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
obrotowa nasadka	tak
końcówka sferyczna	nie
Rodzaj produktu	Wkrętaki

