

**Garant****Ściernice trzpieniowe diamentowe lutowane lutem twardym D427, D, Typ: ZY4004****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	552750 ZY4004
GTIN	4045197880888
Klasa artykułu	51E

**Opis****Wykonanie:**

Precyzyjnie oszlifowany trzpień **pokryty ziarnem diament. naniesionym metodą próżniowego lutowania twardego.**

**Zalety:**

- **większa skuteczność ścierania w porównaniu z galwanicznie wiązаныmi ściernicami trzpieniowymi dzięki działaniu większej liczby ziaren (ze spoiwa wystaje około 70% ziaren) i silniejszemu wiązaniu**
- **otwarta struktura i duża ziarnistość D427 obniżają temperaturę szlifowania i zmniejszają skłonność do zatykania.**

**Zastosowanie:**

Do szlifowania ręcznego za pomocą robotów przemysłowych albo szlifierek współrzędnościowych do **szlifowania zgrubnego** z dużym ubytkiem materiału. **Obcinanie, frezowanie konturów** materiałów kompozytowych (CFK / GFK), włókna szklanego, grafitu, Honeycomb.

**wskazówka:**

Inne ziarnistości, kształty specjalne albo ściernice trzpieniowe z chłodzeniem wewnętrznym, do zastosowania stacjonarnego, są dostarczane na zamówienie.  
oznaczenie ziarnistości: D

opis kształtu: talerz  
Ø główki: 40 mm  
długość główki L<sub>1</sub>: 3,5 mm  
długość całkowita: 50 mm  
Ø chwytu: 6 mm

## Opis techniczny

Ø chwytu	6 mm
długość główki L <sub>1</sub>	3,5 mm
długość całkowita	50 mm
Ø główki	40 mm
opis kształtu	talerz
Materiały ściernie	diament
oznaczenie ziarnistości	D
Rodzaj produktu	Ściernice trzpieniowe