



**Płótna ścierna, rolka ekonomiczna (A), brązowe KK 114 F, 100 mm × 50 m, ziarnistość: 150**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	557840 150
GTIN	4018875205754
Klasa artykułu	56V

## Opis

### Wykonanie:

Gęsto tkane płótno bawełniane z równomierną powłoką, wiązane żywicą synt. **korundu normalnego (A)**. Bardzo dobra przyczepność ziarna, wysoka efektywność i trwałość.

Typ **VSM KK 114 F**: płótno **brązowe, bardzo odporne**. Gatunek o **szczególnie dużej elastyczności, odporne na olej i naftę**, płótno można rozdzierać w kierunku wzdłużnym, przy czym nie następuje strzępienie krawędzi.

Opakowanie **bez nożyka do odcinania**.

### Zastosowanie:

Nadają się szczególnie do ręcznego szlifowania metali i wszystkich innych materiałów.

## Opis techniczny

ziarnistość	150
ziarnistość	średnie
Materiały ścierna	korund zwykły (A)
oznaczenie ziarnistości	A
szerokość rolek ekonomicznych	100 mm

długość rolek ekonomicznych	50 m
Atrybut nazwy produktu	100 mm × 50 m
Rodzaj produktu	Płócienne taśmy ściernie

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się warunkowo		
Stal < 67 HRC	nadaje się warunkowo		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się warunkowo		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
drewniane	nadaje się		
lakiery	nadaje się warunkowo		
uniw.	nadaje się		
suchy	nadaje się		