

**3M****Nauszniki kapsułowe, zależne od poziomu Peltor™ WS™ LiteCom PRO III, typ:**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	097799
GTIN	7318640063310
Klasa artykułu	04A

## Opis

### Wykonanie:

Wysokowydajny, zależny od poziomu hałasu środek ochrony słuchu z wbudowanym, wstępnie zaprogramowanym analogowym i cyfrowym systemem radiowym. 16 kanałów (analogowy PMR), 16 kanałów (cyfrowy PMR). Funkcja Bluetooth® Multipoint umożliwia bezprzewodową łączność z telefonami komórkowymi, dzięki czemu użytkownik może odbierać, prowadzić i kończyć rozmowy telefoniczne bez konieczności przerywania pracy. **Tłumiący hałas i wodoszczelny mikrofon** umożliwia transmisję sterowaną głosowo (VOX) w trybie głośnomówiącym w głośnym otoczeniu. Nauszniki są wyposażone w **ładowany** akumulator litowo-jonowy.

SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 25 dB).

### Zastosowanie:

Do komunikacji w obrębie wymagającego otoczenia obciążonego hałasem.

### Norma:

EN 352-4; EN 352-6

### w dostawie::

Z akumulatorem, ładowarką, dodatkowym zestawem higienicznym i ochroną na mikrofon.

### wskazówka:

Zestawy higieniczne pod nr 097767 rozm. HY83

wartość SNR (stopień tłumienia): 34 dB(A)

czas pracy: 20 h

masa: 464 g

## Opis techniczny

czas pracy	20 h
wartość SNR (stopień tłumienia)	34 dB(A)
Seria	Peltor™ LiteCom
masa	464 g
Rodzaj produktu	Nauszniki kapsułowe