

**HOLEX**

**Szczypce uniwersalne siłowe, gładkie, z 2-komponentowymi nasadkami,  
Długość całkowita: 180mm**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	700445 180
GTIN	4045197882325
Klasa artykułu	72B

## Opis

### Wykonanie:

Wydajne cięcie przy niskim nakładzie siły. Szczęki chwytne ząbkowane. Ostrza dodatkowo indukcyjnie hartowane (ok. 63 HRC), również do drutu fortepianowego.

Szczypce gołe, nasadki uchwytów z kilku rodzajów materiału.

### Norma:

**DIN ISO 5746.**

### Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

## Opis techniczny

do cięcia drutu fortepianowego do Ø	2 mm
do cięcia twardego drutu do Ø	2,5 mm
długość całkowita	180 mm
norma	DIN ISO 5746
Uchwyt	nasadki na uchwyty z 2 rodzajów materiału
metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 63 HRC).
materiał	Specjalna stal narzędziowa

powierzchnia	gładkie
nieiskrzący	nie
Rodzaj produktu	Szczypce wielofunkcyjne