

**HOLEX®****Myjki szlifierskie uniwersalne, 80×50×20 mm, typ: F****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 557660 F      |
| GTIN             | 4045197241771 |
| Klasa artykułu   | 52E           |

**Opis****Wykonanie:**

Elastyczny klocek szlifierski nasycony elastycznym spoiwem ściernym (duża trwałość, możliwość całkowitego wykorzystania). Dzięki otwartej strukturze spoiwa pory tarczy nie zatykają się. Do szlifowania na mokro i na sucho. Wodo- i olejoodporne.

**Korzystna cena** z korundem (A).

**Zastosowanie:**

**Uniwersalne do czyszczenia, polerowania, gładzenia, matowania oraz szlifowania wszystkich materiałów.**

**wskazówka:**

Stosowanie wody, nafty, past itp. - **zwiększa skuteczność.**

ziarnistość: drobne

długość: 80 mm

szerokość: 50 mm

wysokość: 20 mm

**Opis techniczny**

|             |        |
|-------------|--------|
| ziarnistość | drobne |
| szerokość   | 50 mm  |
| wysokość    | 20 mm  |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| długość                | 80 mm       |
| Atrybut nazwy produktu | 80×50×20 mm |