



Młotki z miękkimi obuchami z trzonkiem 3-komponentowym i nylonowymi wkładkami i stalową częścią środkową, Ø bijaka: 50 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	754170 50
GTIN	8024886013888
Klasa artykułu	76D

Opis

Wykonanie:

Z niemal niełamiwym trzonkiem z 3 rodzajów materiału (rdzeń aluminiowy, poliamid i kauczuk), z kutym kołnierzem stalowym i dodatkową tulejką chroniącą trzonek.

Solidny element środkowy z metalu.

Zaleta:

Niełamiwy, ergonomiczny, przyczepny, **nieprzenoszące drgań i chroniące stawy.**

Część zamienna:

Zapasowe obuchy z nylonu, zob. nr 754180.

długość bijaka z obuchami: 117 mm

długość trzonka: 320 mm

masa: 0,98 kg

Opis techniczny

Materiał trzonka	Rdzeń ze stopu aluminium
długość trzonka	320 mm
Ø obucha	50 mm
masa	0,98 kg
długość bijaka z obuchami	117 mm
materiał wkładki	Nylon, biały, 100 Shore
Uchwyt	Rękojeść z 3 rodzajów materiału

bezdrzutowe

tak

Akcesoria

Wymienne obuchy z nylonu, szt. Ø obucha 50 mm

754180 50