

Garant**Lupa z podświetleniem diodowym, Ø soczewki: 72mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	491490 72
GTIN	4045197685360
Klasa artykułu	41M

Opis**Wykonanie:**

Lupa podświetlana o ładnym kształcie i wysokim natężeniu światła. Głowica lupy, rurka pionowa i elastyczne ramię są wykonywane z metalu o dużej wytrzymałości.

- **osłona lampy o specjalnej konstrukcji, z wmontowanym układem optycznym, co daje skupienie światła niepowodujące olśnienia i z minimalnym rozproszeniem na badanej powierzchni (4 razy więcej światła z 1 W niż w przypadku świetlówki, trwałość około 50000 h = 6 lat świecenia przez całą dobę)**
- **socz. z tworz. sztucz. niepowodująca zniekształceń, z twardą powłoką**
- **nowoczesna, bardzo efektywna koncepcja oświetlenia, składająca się z 63 diod LED na pierścieniowej płytce**
- **dzięki czujnik. Soft-Touch można jednym palcem włączać i ściemniać**
- **dzięki wysokiej jakości elastycznemu ramieniu i smukłej konstrukcji, zredukowanej do najistotniejszych elementów, lupa z podświetleniem diodowym może być stosowana wszędzie.**

Wykonanie, tekst reklamowy:

Lupa podświetlana o ładnym kształcie i wysokim natężeniu światła. Głowica lupy, rurka pionowa i elastyczne ramię są wykonywane z metalu o dużej wytrzymałości.

- **specjalnie zaprojektowana obudowa lampy, zawierająca układ optyczny, skupia światło niepowodujące olśnienia na badanej powierzchni przy minimalnych stratach wynikających z rozproszenia (4-krotnie większa ilość światła z 1 W niż przy zastosowaniu świetlówki, trwałość ok. 50000 h = 6 lat świecenia przez całą dobę)**

- soczewka z tworzywa sztucznego niepowodująca zniekształceń, z twardą powłoką
- nowoczesna, bardzo efektywna koncepcja oświetlenia, składającego się z 63 LED na pierścieniowej płytce
- możliwość włączania i ściemniania jednym palcem przy użyciu sensora Soft-Touch
- wysokogatunkowy, elastyczny wąż i smukły, zredukowany do minimum kształt zapewniają możliwość zastosowania lupy stołowej LED w każdym miejscu.

Zalety:

Oświetlenie 100% przez 6 lat bez kosztów konserwacji. Łatwe i szybkie czyszczenie (układ zamknięty). Odporne na drgania. Funkcjonalny kształt.

w dostawie::

Zasilacz wtyczkowy 100 – 240 V, osłona soczewki i zacisk stołowy nr 491492, wielk. TK.

Wyp. dodatkowe:

Stopka do lupy nr 491492, wielk. TF.

wskazówka:

Inne podstawy stołu lub maszyny na zamówienie. Źródło światła wymienia producent.

Opis techniczny

Powiększenie (x-krotne)	2,3
Ø soczewki	72 mm
wysięg	około 750 mm
Ø główki	122 mm
grubość główki	13 mm
liczba diod LED	63
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu	Oprawa oświetleniowa do lupy

Akcesoria

Stopki do lupy z podświetleniem diodowym Typ TK	491492 TK
Stopki do lupy z podświetleniem diodowym Typ TF	491492 TF