

HOLEX®**Myjki szlifierskie Elasto (SiC), Długość × szerokość: 80X65 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	557680 80X65
GTIN	4045197241788
Klasa artykułu	52E

Opis

Wykonanie:

Elastyczny klocek szlifierski nasycony elastycznym spoiwem ściernym (duża trwałość, możliwość całkowitego wykorzystania). Dzięki otwartej strukturze spoiwa pory tarczy nie zatykają się. Do szlifowania na mokro i na sucho. Wodo- i olejoodporne.

Wersja o wysokiej jakości ze ścierniwem z **czystego węgla krzemu (SiC)** i specjalnym, elastycznym tworzywem syntetycznym.

Zastosowanie:

Uniwersalne do czyszczenia, polerowania, gładzenia, matowania oraz szlifowania wszystkich materiałów.

wskazówka:

Stosowanie wody, nafty, past itp. **zwiększa skuteczność.**

ziarnistość: drobne

długość: 80 mm

szerokość: 65 mm

wysokość: 20 mm

Opis techniczny

szerokość	65 mm
-----------	-------

wysokość	20 mm
ziarnistość	drobne
długość	80 mm
Materiały ściernie	karborund