

**Garant****Stalowe płytki wzorcowe, klasa dokładności 0, wymiar nominalny: 1,42mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	481030 1,42
GTIN	4045197208828
Klasa artykułu	41L

**Opis****Wykonanie:**

Wszystkie płytki oznaczone są indywidualnym numerem identyfikacyjnym. Wielk. od 0,5 do 10 – o przekroju 30×9 mm. Wielk. od 11 do 500 – o przekroju 35×9 mm.

z wysokogatunkowej, starannie hartowanej i odprężanej, specjalnej stali stopowej.

**klasa dokładności 0**- jako pierwowiezór do kontroli wymiarów roboczych.Do nastawiania wysoce precyzyjnych przyrzadzów.**Zalaczone swiadectwo producenta z zachowaniem spojności pomiarowej do wzorca panstwowego.**

**wskazówka:**

Dalsze wymiary nominalne dostarczane na zamowienie.

**Opis techniczny**

wymiar nominalny	1,42 mm
Protokół z badań	Protokół kontroli producenta
norma	DIN EN ISO 3650
Klasa tolerancji	0
materiał	Specjalna stal stopowa, hartowana i odprężana
Kalibracja	L2

Rodzaj produktu

Płytki wzorcowe

**Usługi**Kalibracja DAkkS płytek wzorcowych stalowych maks.  
długość 100 mm

028140 100

Kalibracja płytek wzorcowych stal./ceram. maks. długość  
100 mm

028060 100