

Mitutoyo**Przymiary, efektywna długość pomiarowa L0: 500mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	499240 500
GTIN	4946368854212
Klasa artykułu	44D

Opis

Wykonanie:

- z systemem pomiaru bezwzględnego
- po włączeniu wyświetlana jest aktualna pozycja, dzięki czemu nie ma potrzeby czasochłonnego dosuwania do punktów odniesienia
- łatwy montaż i instalacja.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Do dokładnej rejestracji i pozycjonowania przemieszczeń osiowych, np. we frezarkach, tokarkach, stołach pozycjonujących lub przyrządach pomiarowych. Nadają się również do przebrojenia obrabiarek na wskaźniki cyfrowe.

wskazówka:

Używane tylko w połączeniu ze wskaźnikiem nr 499356.

Opis techniczny

odległość osi otworów L ₂	678 mm
długość całkowita L ₃	698 mm
maks. przemieszczenie głowicy pomiarowej L ₁	540 mm
dokładność pomiaru (20°)	7 μm

szerokość	22 mm
efektywna długość pomiarowa L ₀	500 mm
długość przewodu	3,4 m
stopień ochrony IP	IP 67
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa	cyfrowy
Rodzaj produktu	Przymiary

Akcesoria

Wskaźnik cyfrowy liczba przedstawianych osi 2	499356 2
Wskaźnik cyfrowy liczba przedstawianych osi 3	499356 3