

**Pilniki płaskie, nacięcie nr 3, gładziki, długość bez trzonu: 150 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	510300 150
GTIN	4009215016789
Klasa artykułu	56B

**Opis****Wykonanie:**

Półfabrykaty na pilniki są odkuwane, a następnie szlifowane. Na specjalnych maszynach wykonywane jest dokładne nacięcie o równomiernej gęstości i głębokości. **Pilniki niebeczkowate** posiadają kształt zębów, dopasowanych do danego rodzaju pilnika.

**3 boki nakłuwane, zakończenie stępione.**

**Zastosowanie:**

**Wysokiej jakości pilnik** warsztatowy o wysokiej trwałości i wydajności piłowania.

**Norma:****DIN 7261 Form A**

Kształt: A

opis kształtu: płaski, zakończony tępo

norma: DIN 7261

przekrój: 16×4 mm

**Opis techniczny**

długość bez trzonu	150 mm
przekrój	16×4 mm
nacięcie	3
rodzaj nacięcia	Prosty
Kształt	A
opis kształtu	płaski, zakończony tępo
powierzchnie pilnika	3
z uchwytem pilnika	nie

norma

DIN 7261

## Akcesoria

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-  
szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm

576000 100X25

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-  
szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm

576000 115X40

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-  
szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm

576000 80X20

Uchwyt do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110  
mm

519550 110

2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 110  
mm

519600 110

Uchwyt do pilników, z drewna długość całkowita 120 mm

519400 120

Uchwyt do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 100  
mm

519510 100

Uchwyt do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 90  
mm

519510 90