

**Pilniki płaskie,, Nacięcie nr 3 (gładziki), długość bez trzonu: 250mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	510300 250
GTIN	4009215016840
Klasa artykułu	56B

**Opis****Wykonanie:**

Półfabrykaty na pilniki są odkuwane, a następnie szlifowane. Na specjalnych maszynach wykonywane jest dokładne nacięcie o równomiernej gęstości i głębokości. **Pilniki niebeczkowate** posiadają kształt zębów, dopasowanych do danego rodzaju pilnika.

**3 strony nacinane, zakończenie stępione.**

**Zastosowanie:**

**Wysokiej jakości pilnik** warsztatowy o wysokiej trwałości i wydajności piłowania.

**Norma:**

**DIN 7261 Form A**

**Opis techniczny**

długość bez trzonu	250 mm
przekrój	25×6,3 mm
Atrybut nazwy produktu	Nacięcie nr 3 (gładziki)
nacięcie	3
rodzaj nacięcia	Prosty
Kształt	A
opis kształtu	płaski, zakończony tępo
powierzchnie pilnika	3
z uchwytem pilnika	nie
norma	DIN 7261
Rodzaj produktu	Pilnik warsztatowy

## Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
Al / Mg	nadaje się warunkowo		
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się warunkowo		
INOX	nadaje się warunkowo		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
drewniane	nadaje się		

## Akcesoria

Szczotka do pilników Długość drutu L3×szerokość drutu L1 80X20 mm	576000 80X20
Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm	519510 110
2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 110 mm	519600 110
Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 125 mm	519510 125
Szczotka do pilników Długość drutu L3×szerokość drutu L1 115X40 mm	576000 115X40
Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 140 mm	519400 140
	519550 120

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 120 mm

Szczotka do pilników Długość drutu L3×szerokość drutu L1 100X25 mm

576000 100X25

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm

519550 110