

**Pilniki półokrągłe,, Nacięcie nr 3 (gładziki), długość bez trzonu: 300mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	513300 300
GTIN	4009215017694
Klasa artykułu	56B

Opis**Wykonanie:**

Półprodukt na pilniki jest kuty, szlifowany i poddawany dalszej obróce na specjalnych urządzeniach, nadających mu dokładną i równomierną strukturę. **Pilniki niebaryłkowate** posiadają kształt zębów dopasowanych do danego rodzaju pilnika.

Nacinane spiralnie, zakończenie półtępe.

Zastosowanie:

Wysokiej jakości pilnik warsztatowy o wysokiej trwałości i wydajności piłowania.

Norma:

DIN 7261 Form E

Opis techniczny

przekrój	30×9 mm
długość bez trzonu	300 mm
Atrybut nazwy produktu	Nacięcie nr 3 (gładziki)
nacięcie	3
rodzaj nacięcia	Prosty
Kształt	E
Opis kształtu	półokrągłe
powierzchnie pilnika	bity z każdej strony
z uchwytem pilnika	nie
Norma	DIN 7261
Rodzaj produktu	Pilnik warsztatowy

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się warunkowo		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się warunkowo		
INOX	nadaje się warunkowo		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
drewniane	nadaje się		

Akcesoria

Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 160 mm	519400 160
Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 125 mm	519510 125
Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 120 mm	519550 120
2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 120 mm	519600 120
Szczotka do pilników Długość drutu L3×szerokość drutu L1 100X25 mm	576000 100X25
Szczotka do pilników Długość drutu L3×szerokość drutu L1 115X40 mm	576000 115X40
	576000 80X20

Szczotka do pilników Długość drutu L3×szerokość drutu L1
80X20 mm
