



Zestaw zapasowych rolek płótna ściernego (A) brązowy KK 114 F, 25 mm × 50 m, liczba rolek: 10



Dane zamówienia

Numer katalogowy	557880 10
GTIN	2050001030351
Klasa artykułu	56V

Opis

Wykonanie:

Gęsto tkane płótno bawełniane z równomierną powłoką, wiązane żywicą synt. **korundu normalnego (A)**. Bardzo dobra przyczepność ziarna, wysoka efektywność i trwałość. Typ **VSM KK 114 F**: płótno **brązowe, bardzo odporne**. Gatunek o **szczególnie dużej elastyczności, odporne na olej i naftę**, płótno można rozdzierać w kierunku wzdłużnym, przy czym nie następuje strzępienie krawędzi.

Długość 50 m, opakowanie **z nożykiem do odrywania. 10-elementowy** = zestaw pełny - po 1 rolce o ziarnie od 40 do 400.

Zastosowanie:

Nadają się szczególnie do ręcznego szlifowania metali i wszystkich innych materiałów.

Opis techniczny

liczba rolek	10
Seria	KK114F
Materiały ścierne	Korund zwykły
oznaczenie ziarnistości	A
szerokość rolek ekonomicznych	25 mm
długość rolek ekonomicznych	50 m

Atrybut nazwy produktu	25 mm × 50 m
Rodzaj produktu	Płócienne taśmy ściernie

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się warunkowo		
Stal < 67 HRC	nadaje się warunkowo		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się warunkowo		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
drewniane	nadaje się		
lakiery	nadaje się warunkowo		
uniw.	nadaje się		
suchy	nadaje się		

Akcesoria

Płótna ściernie, rolka ekonomiczna (A), brązoweKK 114 F ziarnistość 100	557800 100
Płótna ściernie, rolka ekonomiczna (A), brązoweKK 114 F ziarnistość 120	557800 120

Płótna ścierne, rolka ekonomiczna (A), brązoweKK 114 F ziarnistość 150	557800 150
Płótna ścierne, rolka ekonomiczna (A), brązoweKK 114 F ziarnistość 180	557800 180
Płótna ścierne, rolka ekonomiczna (A), brązoweKK 114 F ziarnistość 240	557800 240
Płótna ścierne, rolka ekonomiczna (A), brązoweKK 114 F ziarnistość 320	557800 320
Płótna ścierne, rolka ekonomiczna (A), brązoweKK 114 F ziarnistość 40	557800 40
Płótna ścierne, rolka ekonomiczna (A), brązoweKK 114 F ziarnistość 400	557800 400
Płótna ścierne, rolka ekonomiczna (A), brązoweKK 114 F ziarnistość 60	557800 60
Płótna ścierne, rolka ekonomiczna (A), brązoweKK 114 F ziarnistość 80	557800 80