

**Pilniki półokrągłe, nacięcie nr 2, równiaki, długość bez trzonu: 300 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	513200 300
GTIN	4009215017687
Klasa artykułu	56B

Opis**Wykonanie:**

Półprodukt na pilniki jest kuty, szlifowany i poddawany dalszej obróce na specjalnych urządzeniach, nadających mu dokładną i równomierną strukturę.

Pilniki niebaryłkowate posiadają kształt zębów dopasowanych do danego rodzaju pilnika.

Nakłuwany spiralnie, zakończenie półtępe.

Zastosowanie:

Wysokiej jakości pilnik warsztatowy o wysokiej trwałości i wydajności piłowania.

Norma:

DIN 7261 Form E

wskazówka:

Wersja pilnika z uchwytem dostępna pod nr 513201.

norma: DIN 7261

przekrój: 30×9 mm

Opis techniczny

przekrój	30×9 mm
długość bez trzonu	300 mm
nacięcie	2
rodzaj nacięcia	Półprosty
Kształt	E
opis kształtu	półokrągłe
powierzchnie pilnika	bity z każdej strony
z uchwytem pilnika	nie

norma	DIN 7261
Rodzaj produktu	Pilnik warsztatowy

Akcesoria

Szczotka do pilników Długość drutu L3×szerokość drutu L1 100X25 mm	576000 100X25
Szczotka do pilników Długość drutu L3×szerokość drutu L1 115X40 mm	576000 115X40
Szczotka do pilników Długość drutu L3×szerokość drutu L1 80X20 mm	576000 80X20
Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 120 mm	519550 120
2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 120 mm	519600 120
Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 125 mm	519510 125
Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 160 mm	519400 160