

HOLEX®**Pilniki półokrągłe, nacięcie nr 2, długość bez trzonu: 200 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	513210 200
GTIN	4045197571663
Klasa artykułu	52A

Opis**Wykonanie:**

Półfabrykaty na pilniki są odkuwane, a następnie szlifowane. Na specjalnych maszynach wykonywane jest dokładne nacięcie o równomiernej gęstości i głębokości. Pilniki **nieboczkwate** posiadają kształt zębów, dopasowanych do danego rodzaju pilnika.

Nakłuwany spiralnie, zakończenie półtępe.

Zastosowanie:

Wysokiej jakości pilnik warsztatowy o wysokiej trwałości i wydajności piłowania.

Norma:**DIN 7261 Form E**

Kształt: E

opis kształtu: półokrągłe

norma: DIN 7261

przekrój: 20×5 mm

Opis techniczny

przekrój	20×5 mm
długość bez trzonu	200 mm
Kształt	E
opis kształtu	półokrągłe
powierzchnie pilnika	bity z każdej strony
z uchwytem pilnika	nie
norma	DIN 7261

Aksesoria

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×- szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm	576000 100X25
Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×- szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm	576000 115X40
Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×- szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm	576000 80X20
Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm	519550 110
2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 120 mm	519600 120
Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 120 mm	519400 120
2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 110 mm	519600 110
Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 100 mm	519510 100
Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm	519510 110