

**Pilniki okrągłe,, nacięcie nr 2, równiaki, długość bez trzonu: 200mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	514200 200
GTIN	4009215017892
Klasa artykułu	56B

**Opis****Wykonanie:**

Półfabrykaty na pilniki są odkuwane, a następnie szlifowane. Na specjalnych maszynach wykonywane jest dokładne nacięcie o równomiernej gęstości i głębokości. Pilniki **niebeczkowate** posiadają kształt zębów, dopasowanych do danego rodzaju pilnika.

**Nacinane spiralnie, zakończenie półtępe.**

**Zastosowanie:**

**Wysokiej jakości pilnik** warsztatowy o wysokiej trwałości i wydajności piłowania.

**Norma:**

**DIN 7261 Form F**

**wskazówka:**

Wersja pilnika z uchwytem dostępna pod nr 514201.

**Opis techniczny**

długość bez trzonu	200 mm
średnica	7,1 mm
Atrybut nazwy produktu	nacięcie nr 2, równiaki
nacięcie	2
rodzaj nacięcia	Półprosty
Kształt	F
opis kształtu	okrągłe
powierzchnie pilnika	bity z każdej strony
z uchwytem pilnika	nie
norma	DIN 7261

Rodzaj produktu

Pilnik warsztatowy

**Dane użytkownika**

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
Al / Mg	nadaje się warunkowo		
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się warunkowo		
INOX	nadaje się warunkowo		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
drewniane	nadaje się		

**Akcesoria**Szczotka do pilników Długość drutu L3×szerokość drutu L1  
80X20 mm

576000 80X20

Szczotka do pilników Długość drutu L3×szerokość drutu L1  
100X25 mm

576000 100X25

Szczotka do pilników Długość drutu L3×szerokość drutu L1  
115X40 mm

576000 115X40