

**Pilniki półokrągłe,, nacięcie nr 2, długość bez trzonu: 250mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	513210 250
GTIN	4045197571670
Klasa artykułu	52A

Opis**Wykonanie:**

Półfabrykaty na pilniki są odkuwane, a następnie szlifowane. Na specjalnych maszynach wykonywane jest dokładne nacięcie o równomiernej gęstości i głębokości. Pilniki **niebezpieczne** posiadają kształt zębów, dopasowanych do danego rodzaju pilnika.

Nacinane spiralnie, zakończenie półtepe.

Zastosowanie:

Wysokiej jakości pilnik warsztatowy o wysokiej trwałości i wydajności piłowania.

Norma:

DIN 7261 Form E

Opis techniczny

długość bez trzonu	250 mm
przekrój	23×6 mm
Atrybut nazwy produktu	nacięcie nr 2
Kształt	E
opis kształtu	półokrągłe
powierzchnie pilnika	bity z każdej strony
z uchwytem pilnika	nie
norma	DIN 7261
Rodzaj produktu	Pilnik warsztatowy

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się warunkowo		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się warunkowo		
INOX	nadaje się warunkowo		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
drewniane	nadaje się		

Akcesoria

Szczotka do pilników Długość drutu L3×szerokość drutu L1 80X20 mm	576000 80X20
2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 120 mm	519600 120
Szczotka do pilników Długość drutu L3×szerokość drutu L1 115X40 mm	576000 115X40
Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 125 mm	519510 125
Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 120 mm	519550 120
2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 110 mm	519600 110
Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 140 mm	519400 140
	519510 110

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm

Szczotka do pilników Długość drutu L3×szerokość drutu L1 100X25 mm

576000 100X25

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm

519550 110