

**HOLEX®****Stalowe płytki wzorcowe, klasa dokładności 1, wymiar nominalny: 1,16 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 481050 1,16   |
| GTIN             | 4045197209481 |
| Klasa artykułu   | 42K           |

**Opis****Wykonanie:**

Wszystkie płytki oznaczone są indywidualnym numerem identyfikacyjnym.

Wielk. od 0,5 do 10 - o przekroju 30×9 mm.

Wielk. od 11 do 500 - o przekroju 35×9 mm.

z wysokogatunkowej, starannie hartowanej i odprężanej, specjalnej stali stopowej.

**klasa dokładności 1** do kontroli przymiarów, sprawdzianów i do nastawiania przyrządów do pomiarów długości, oraz do typowych prac w izbach pomiarowych.

Poza tym wykonanie jak nr 480450.

norma: DIN EN ISO 3650

Kalibracja: L2

**Opis techniczny**

|                  |  |
|------------------|--|
| wymiar nominalny | 1,16 mm  |
| norma            | DIN EN ISO 3650                                  |
| Klasa tolerancji | 1  |
| materiał         | Specjalna stal stopowa,<br>hartowana i odprężana |
| Kalibracja       | L2   |

**Usługi**

Kalibracja płytek wzorcowych stal./ceram. maks. długość  
100 mm

018140 100

Kalibracja DAkkS Sprawdzian stalowy maks. długość 100  
mm

018190 100