


Garant**Stalowe płytki wzorcowe, klasa dokładności 0, wymiar nominalny: 13mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	481030 13
GTIN	4045197209146
Klasa artykułu	41L

Opis**Wykonanie:**

Wszystkie płytki oznaczone są indywidualnym numerem identyfikacyjnym. Wielk. od 0,5 do 10 – o przekroju 30×9 mm. Wielk. od 11 do 500 – o przekroju 35×9 mm.

z wysokogatunkowej, starannie hartowanej i odprężanej, specjalnej stali stopowej.

klasa dokładności 0- jako pierwowiezór do kontroli wymiarów roboczych. Do nastawiania wysoce precyzyjnych przyrządów. **Załączone świadectwo producenta z zachowaniem spójności pomiarowej do wzorca państwowego.**

wskazówka:

Dalsze wymiary nominalne dostarczane na zamówienie.

Opis techniczny

Protokół z badań	Protokół kontroli producenta
wymiar nominalny	13 mm
norma	DIN EN ISO 3650
Klasa tolerancji	0
materiał	Specjalna stal stopowa, hartowana i odprężana
Kalibracja	L2

Rodzaj produktu

Płytki wzorcowe

Usługi

Kalibracja płytek wzorcowych stal./ceram. maks. długość 100 mm

028060 100

Kalibracja DAkkS płytek wzorcowych stalowych maks. długość 100 mm

028140 100