



Pilniki do ostrzenia pił, nacięcie nr 3 (gładzik), płaski, krawędzie okrągłe, długość bez trzonu: 250 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	518550 250
GTIN	4009215005486
Klasa artykułu	56B

Opis

Wykonanie:

Pilniki o specjalnej jakości, z pojedynczym nacięciem, nadają się szczególnie do ostrzenia stalowych pił do drewna. Gwarantują one dużą wydajność i trwałość. Półfabrykaty na pilniki są odkuwane, a następnie szlifowane. Na specjalnych maszynach wykonywane jest dokładne nacięcie o równomiernej gęstości i głębokości. Gotowe pilniki mają idealny kształt zębów, dostosowany do danego rodzaju pilnika. **Wszystkie boki nakłuwane.**

Z okrągłymi krawędziami.

Kształt: F

norma: DIN 7262

przekrój: 25×5 mm

Opis techniczny

przekrój	25×5 mm
długość bez trzonu	250 mm
Kształt	F
norma	DIN 7262

Akcesoria

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm

576000 80X20

Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 140 mm	519400 140
Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 125 mm	519510 125
Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm	519550 110
2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 110 mm	519600 110
2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 120 mm	519600 120
Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej x- szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm	576000 115X40
Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 120 mm	519550 120
Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm	519510 110
Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej x- szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm	576000 100X25