

Pilniki frezowane, płaskie, równiaki, średni, długość bez trzonu: 300mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	519120 300
GTIN	2050001696236
Klasa artykułu	56B

Opis**Wykonanie:**

Pilniki frezowane odznaczają się szczególną **ostrością** uzębienia frezowanego z pełnego materiału i optymalnie uformowanymi rowkami wiórowymi. Również wióry mater. miękkich i ciągliwych odprowadzane są bez problemu. **Rowki wiórowe nie zatykają się.**

Płaski, frezowany trójstronnie.

Opis techniczny

przekrój	31×7 mm
długość bez trzonu	300 mm
ziarnistość	średni
rozstaw uzębienia ok.	2 mm
Kształt	A
Atrybut nazwy produktu	średni
norma	DIN 7264
do materiału	stal, staliwo, miedź, mosiądz, brąz itp.
Rodzaj produktu	Pilnik frezowany

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		

żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się
CuZn	nadaje się

Akcesoria

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 125 mm	519510 125
Szczotka do pilników Długość drutu L3×szerokość drutu L1 100X25 mm	576000 100X25
2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 120 mm	519600 120
Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 160 mm	519400 160
Szczotka do pilników Długość drutu L3×szerokość drutu L1 115X40 mm	576000 115X40
Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 120 mm	519550 120
Szczotka do pilników Długość drutu L3×szerokość drutu L1 80X20 mm	576000 80X20