

**Pilniki tokarskie, nacięcie nr 2 (równiaki), długość bez trzonu: 250 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	518200 250
GTIN	4009215007527
Klasa artykułu	56B

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki wstępne na pilniki są szlifowane i na specjalnych obrabiarkach otrzymują dokładne nacięcie o równomiernej gęstości i głębokości. Gotowe pilniki mają idealny kształt zębów, dopasowany każdorazowo do rodzaju pilnika. Pilniki specjalne gwarantują gładką powierzchnię obrabianego materiału. **Pilniki specjalne** wytwarzane są za pomocą automatów precyzyjnych. **Zapewnia to ich dużą wydajność i trwałość.**

2 boki nakłuwane z nacięciem pojedynczym (lepsze odprowadzanie opiłków).

Kształt: H

norma: DIN 7261

przekrój: 25×6,3 mm

Opis techniczny

długość bez trzonu	250 mm
przekrój	25×6,3 mm
Kształt	H
norma	DIN 7261

Akcesoria

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×- szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm	576000 100X25
--	---------------

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×- szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm	576000 115X40
Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×- szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm	576000 80X20
Uchwyt do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm	519510 110
2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 120 mm	519600 120
2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 110 mm	519600 110
Uchwyt do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 120 mm	519550 120
Uchwyt do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm	519550 110
Uchwyt do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 125 mm	519510 125
Uchwyt do pilników, z drewna długość całkowita 140 mm	519400 140