

## Pilniki frezowane,, cienki, długość bez trzonu: 300mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	519130 300
GTIN	2050001696250
Klasa artykułu	56B

### Opis

#### Wykonanie:

**Pilniki frezowane** odznaczają się szczególną **ostrością** uzębienia frezowanego z pełnego materiału i optymalnie uformowanymi rowkami wiórowymi. Również wióry mater. miękkich i ciągliwych odprowadzane są bez problemu. **Rowki wiórowe nie zatykają się.**

**Płaski, frezowany trójstronnie.**

### Opis techniczny

długość bez trzonu	300 mm
przekrój	31×7 mm
ziarnistość	cienki
rozstaw uzębienia ok.	1,5 mm
Kształt	A
Atrybut nazwy produktu	cienki
norma	DIN 7264
do materiału	stale nierdzewne, materiały twarde, żywice syntetyczne, blachy, przydatne do załamywania, równania i gładzenia ostrych krawędzi.
Rodzaj produktu	Pilnik frezowany

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo		
Stal < 55 HRC	nadaje się warunkowo		
INOX	nadaje się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		

## Akcesoria

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 120 mm	519550 120
Szczotka do pilników Długość drutu L3×szerokość drutu L1 100X25 mm	576000 100X25
Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 160 mm	519400 160
2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 120 mm	519600 120
Szczotka do pilników Długość drutu L3×szerokość drutu L1 115X40 mm	576000 115X40
Szczotka do pilników Długość drutu L3×szerokość drutu L1 80X20 mm	576000 80X20
Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 125 mm	519510 125