



Wielofunkcyjny zestaw pilników, 5-elem., w pokrowcu zwijanym, nacięcie nr 3, długość bez trzonu: 200mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	517300 200
GTIN	4009215074796
Klasa artykułu	56B

Opis

Wykonanie:

Półfabrykaty na pilniki są kute, a następnie szlifowane. Na specjalnych maszynach wykonywane jest dokładne nacięcie o równomiernej gęstości i głębokości. **Niebaryłkowane pilniki** posiadają kształt zębów, dopasowanych do danego rodzaju pilnika.

W celu ochrony pilników zestawy są przejrzysto umieszczone w **solidnych, zwijanych pokrowcach nylonowych**.

Tak przechowywane pilniki nie brudzą się i nie ulegają uszkodzeniu, co gwarantuje zachowanie wysokiej wydajności piłowania, gładkości obrabianej powierzchni i większą trwałość.

Każdy pilnik wyposażony jest w uchwyt z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego.

nacięcie nr 3 = gładzik.

Zastosowanie:

Wysokiej jakości pilnik warsztatowy o wysokiej trwałości i wydajności piłowania.

w dostawie::

5-elementowy zestaw pilników z pilnikiem **płaskim, trójkątnym, kwadratowym, półokrągłym i okrągłym**.

Opis techniczny

długość bez trzonu	200 mm
nacięcie	3

norma	DIN 7261
Rodzaj produktu	Pilnik warsztatowy

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się warunkowo		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się warunkowo		
INOX	nadaje się warunkowo		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
drewniane	nadaje się		

Akcesoria

Szczotka do pilników Długość drutu L3×szerokość drutu L1 80X20 mm	576000 80X20
Szczotka do pilników Długość drutu L3×szerokość drutu L1 115X40 mm	576000 115X40
Szczotka do pilników Długość drutu L3×szerokość drutu L1 100X25 mm	576000 100X25