

Pilniki frezowane, płaskie, zdzieraki, zgrubne, długość bez trzonu: 300mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	519110 300
GTIN	2050001696205
Klasa artykułu	56B

Opis**Wykonanie:**

Pilniki frezowane odznaczają się szczególną **ostrością** uzębienia frezowanego z pełnego materiału i optymalnie uformowanymi rowkami wiórowymi. Również wióry mater. miękkich i ciągliwych odprowadzane są bez problemu. **Rowki wiórowe nie zatykają się.**

Płaski, frezowany trójstronnie.

Opis techniczny

długość bez trzonu	300 mm
przekrój	31×7 mm
ziarnistość	zgrubne
rozstaw uzębienia ok.	3 mm
Kształt	A
Atrybut nazwy produktu	zgrubne
norma	DIN 7264
do materiału	metale lekkie i miękkie, tworzywa sztuczne, drewno, róg, skóra itp.
Rodzaj produktu	Pilnik frezowany

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
--	-------------	----------------	---------

Al / Mg	nadaje się
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo
CuZn	nadaje się
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się
drewniane	nadaje się

Akcesoria

Szczotka do pilników Długość drutu L3×szerokość drutu L1 80X20 mm	576000 80X20
Szczotka do pilników Długość drutu L3×szerokość drutu L1 100X25 mm	576000 100X25
Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 120 mm	519550 120
Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 160 mm	519400 160
Szczotka do pilników Długość drutu L3×szerokość drutu L1 115X40 mm	576000 115X40
Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 125 mm	519510 125
2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 120 mm	519600 120