



**Pilniki do ostrzenia pił, nacięcie nr 3 (gładzik), płaski, krawędzie proste, długość bez trzonu: 200 mm**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	518500 200
GTIN	4009215005448
Klasa artykułu	56B

## Opis

### Wykonanie:

**Pilniki o specjalnej jakości, z pojedynczym nacięciem, nadają się szczególnie do ostrzenia stalowych pił do drewna. Gwarantują one dużą wydajność i trwałość.** Półfabrykaty na pilniki są odkuwane, a następnie szlifowane. Na specjalnych maszynach wykonywane jest dokładne nacięcie o równomiernej gęstości i głębokości. Gotowe pilniki mają idealny kształt zębów, dostosowany do danego rodzaju pilnika. **Wszystkie boki nakłuwane.**

Z ostrzymi krawędziami.

Kształt: E

norma: DIN 7262

przekrój: 20×4 mm

## Opis techniczny

przekrój	20×4 mm
długość bez trzonu	200 mm
Kształt	E
norma	DIN 7262

## Akcesoria

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-  
szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm

576000 100X25

2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 110 mm	519600 110
Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm	576000 80X20
Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 100 mm	519510 100
Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm	519550 110
2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 120 mm	519600 120
Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm	576000 115X40
Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm	519510 110
Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 120 mm	519400 120