



Tarniki do drewna, półokrągłe, nacięcie nr 1, zdzieraki, długość bez trzonu: 300mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	519320 300
GTIN	4009215007206
Klasa artykułu	56B

Opis

Wykonanie:

Półfabrykaty pilników są kute kształtowo, szlifowane i poddawane dalszej obróbce, nadającej im dokładną i równomierną strukturę nacięcia. Po starannej obróbce cieplnej przy hartowaniu tarniki / pilniki uzyskują **bardzo dobrą wydajność skrawania i trwałość.**

Półokrągły.

Opis techniczny

przekrój	29x9 mm
długość bez trzonu	300 mm
nacięcie	nacięcie nr 1, zdzieraki
Kształt	C
norma	DIN 7263
Rodzaj produktu	Tarnik do drewna

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się warunkowo		
CuZn	nadaje się warunkowo		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne	nadaje się warunkowo		

wzmocnione włóknem szklanym	
drewniane	nadaje się

Akcesoria

2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 120 mm	519600 120
Szczotka do pilników Długość drutu L3×szerokość drutu L1 100X25 mm	576000 100X25
Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 120 mm	519550 120
Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 160 mm	519400 160
Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 125 mm	519510 125
Szczotka do pilników Długość drutu L3×szerokość drutu L1 80X20 mm	576000 80X20
Szczotka do pilników Długość drutu L3×szerokość drutu L1 115X40 mm	576000 115X40