

Pilniki frezowane, płaskie, zdzieraki, zgrubne, długość bez trzonu: 350mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	519110 350
GTIN	2050001696212
Klasa artykułu	56B

Opis**Wykonanie:**

Pilniki frezowane odznaczają się szczególną **ostrością** uzębienia frezowanego z pełnego materiału i optymalnie uformowanymi rowkami wiórowymi. Również wióry mater. miękkich i ciągliwych odprowadzane są bez problemu. **Rowki wiórowe nie zatykają się.**

Płaski, frezowany trójstronnie.

Opis techniczny

przekrój	36×7 mm
długość bez trzonu	350 mm
ziarnistość	zgrubne
rozstaw uzębienia ok.	3 mm
Kształt	A
Atrybut nazwy produktu	zgrubne
Norma	DIN 7264
do materiału	metale lekkie i miękkie, tworzywa sztuczne, drewno, róg, skóra itp.
Rodzaj produktu	Pilnik frezowany

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
--	-------------	----------------	---------

Al / Mg	nadaje się
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo
CuZn	nadaje się
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się
drewniane	nadaje się

Akcesoria

Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 160 mm	519400 160
Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 125 mm	519510 125
Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 120 mm	519550 120
2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 120 mm	519600 120
Szczotka do pilników Długość drutu L3×szerokość drutu L1 100X25 mm	576000 100X25
Szczotka do pilników Długość drutu L3×szerokość drutu L1 115X40 mm	576000 115X40
Szczotka do pilników Długość drutu L3×szerokość drutu L1 80X20 mm	576000 80X20