



Pilniki do ostrzenia pił, nacięcie nr 3 (gładzik), płaski, krawędzie proste, długość bez trzonu: 250 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	518500 250
GTIN	4009215005455
Klasa artykułu	56B

Opis

Wykonanie:

Pilniki o specjalnej jakości, z pojedynczym nacięciem, nadają się szczególnie do ostrzenia stalowych pił do drewna. Gwarantują one dużą wydajność i trwałość. Półfabrykaty na pilniki są odkuwane, a następnie szlifowane. Na specjalnych maszynach wykonywane jest dokładne nacięcie o równomiernej gęstości i głębokości. Gotowe pilniki mają idealny kształt zębów, dostosowany do danego rodzaju pilnika. **Wszystkie boki nakłuwane.**

Z ostrzymi krawędziami.

Kształt: E

norma: DIN 7262

przekrój: 25×5 mm

Opis techniczny

przekrój	25×5 mm
długość bez trzonu	250 mm
Kształt	E
norma	DIN 7262

Akcesoria

2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 110 mm	519600 110
--	------------

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×- szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm	576000 115X40
Uchwyt do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 125 mm	519510 125
2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 120 mm	519600 120
Uchwyt do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 120 mm	519550 120
Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×- szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm	576000 100X25
Uchwyt do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm	519550 110
Uchwyt do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm	519510 110
Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×- szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm	576000 80X20
Uchwyt do pilników, z drewna długość całkowita 140 mm	519400 140