



## Tarniki do drewna, półokrągłe, nacięcie nr 2, równiaki, długość bez trzonu: 250 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	519330 250
GTIN	2050001696373
Klasa artykułu	56B

### Opis

#### Wykonanie:

Półfabrykaty pilników są kute matrycowo, szlifowane i aż do strefy brzegowej posiadają dokładnie wykonane nacięcie o równomiernej gęstości i głębokości. Po starannej obróbce cieplnej przy hartowaniu tarniki/pilniki do drewna uzyskują wysoką jakość, dzięki czemu **zapewniają wysoką wydajność i trwałość.**

#### Półokrągły.

Kształt: C

norma: DIN 7263

przekrój: 25×7 mm

### Opis techniczny

długość bez trzonu	250 mm
przekrój	25×7 mm
nacięcie	nacięcie nr 2, równiaki
Kształt	C
norma	DIN 7263

### Akcesoria

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej x-  
szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm

576000 100X25

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×- szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm	576000 115X40
Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×- szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm	576000 80X20
2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 120 mm	519600 120
2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 110 mm	519600 110
Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm	519510 110
Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 125 mm	519510 125
Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm	519550 110
Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 120 mm	519550 120
Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 140 mm	519400 140