



## Tarniki do drewna, półokrągłe, nacięcie nr 2, równiaki, długość bez trzonu: 200 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	519330 200
GTIN	4009215007138
Klasa artykułu	56B

### Opis

#### Wykonanie:

Półfabrykaty pilników są kute matrycowo, szlifowane i aż do strefy brzegowej posiadają dokładnie wykonane nacięcie o równomiernej gęstości i głębokości. Po starannej obróbce cieplnej przy hartowaniu tarniki/pilniki do drewna uzyskują wysoką jakość, dzięki czemu **zapewniają wysoką wydajność i trwałość.**

#### Półokrągły.

Kształt: C

norma: DIN 7263

przekrój: 20x5,5 mm

### Opis techniczny

długość bez trzonu	200 mm
przekrój	20x5,5 mm
nacięcie	nacięcie nr 2, równiaki
Kształt	C
norma	DIN 7263

### Akcesoria

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej x-szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm

576000 100X25

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×- szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm	576000 115X40
Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×- szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm	576000 80X20
Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 120 mm	519400 120
Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm	519550 110
Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 120 mm	519550 120
Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 100 mm	519510 100
Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm	519510 110
2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 110 mm	519600 110
2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 120 mm	519600 120