

**Pilniki kluczykowe, nacięcie nr 2, długość 100 mm, typ: 7****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	518700 7
GTIN	4009215081404
Klasa artykułu	56B

**Opis****Wykonanie:**

Pilniki kluczykowe wytwarzane są za pomocą automatów precyzyjnych, **co gwarantuje wysoką wydajność i żywotność**. Surowiec do produkcji pilników jest kuty, szlifowany i poddawany dalszej obróbce na specjalnych maszynach, które nadają mu dokł. nacięcia o równomiernej podziałce i głębokości. Gotowe pilniki posiadają idealny kształt nacięć, dopasowany do rodzaju i funkcji pilnika. Pilniki kluczykowe gwarantują gładkość powierzchni.

**wskazówka:**

Uchwyt do pilnika patrz nr 519600, 519400, 519510 i 519550.

norma: DIN 7283

opis kształtu: płaski tępy bardzo cienki

przekrój: 10×0,8 mm

**Opis techniczny**

przekrój	10×0,8 mm
opis kształtu	płaski tępy bardzo cienki
norma	DIN 7283

**Akcesoria**

Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 100 mm	519400 100
Uchwyt do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 90 mm	519510 90
	519600 95

2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 95 mm

Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 80 mm

519400 80

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 100 mm

519550 100

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej x-  
szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm

576000 80X20

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej x-  
szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm

576000 100X25

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej x-  
szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm

576000 115X40