


HOLEX®**Stalowe płytki wzorcowe, klasa dokładności 1, wymiar nominalny: 9,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	481050 9,5
GTIN	4045197210029
Klasa artykułu	42K

Opis**Wykonanie:**

Wszystkie płytki oznaczone są indywidualnym numerem identyfikacyjnym.

Wielk. od 0,5 do 10 - o przekroju 30×9 mm.

Wielk. od 11 do 500 - o przekroju 35×9 mm.

z wysokogatunkowej, starannie hartowanej i odprężanej, specjalnej stali stopowej.

klasa dokładności 1 do kontroli przymiarów, sprawdzianów i do nastawiania przyrządów do pomiarów długości, oraz do typowych prac w izbach pomiarowych.

Poza tym wykonanie jak nr 480450.

norma: DIN EN ISO 3650

Kalibracja: L2

Opis techniczny

wymiar nominalny	9,5 mm
norma	DIN EN ISO 3650
Klasa tolerancji	1
materiał	Specjalna stal stopowa, hartowana i odprężana
Kalibracja	L2

Usługi

Kalibracja płytek wzorcowych stal./ceram. maks. długość
100 mm

018140 100

Kalibracja DAkkS Sprawdzian stalowy maks. długość 100
mm

018190 100