

**Endoskop wideo z elastyczną sondą, Ø 5,5 mm, długość sondy: 2000mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	492925 2000
GTIN	4045197511812
Klasa artykułu	42L

**Opis****Wykonanie:**

Przyrząd podstawowy z 3,5-calowym wyświetlaczem LCD. Tryb zoomu (1,5x), zapis zdjęć i filmów na karcie SD. Wyjścia USB i AV do transmisji danych. Zintegrowany, ładowany akumulator litowo-jonowy (3,7 V).

**w dostawie::**

Solidna, wodo- i pyłoszczelna walizka transportowa. Karta pamięci SD, zasilacz (AC 100-240 V / 50-60 Hz) nr 492958, przewód do transmisji danych USB, przewód AV, zestaw do czyszczenia, akumulator litowo-jonowy nr 492926.

Wraz z 1 sondą nr 492938 rozm. 2000 (IP67), dokręcanym lustrem sondy nr 492950 (70°; 90°; 110°) i magnesem.

**Opis techniczny**

długość	207 mm
długość sondy	2000 mm
masa	0,558 kg
szerokość	118 mm

głębina ostrości nastawiana przez ogniskowanie	16 – 60 mm
rozdzielczość wyświetlacza	320×240 px
wysokość	38 mm
rozdzielczość kamery	640×480 px
format obrazu	JPEG / AVI (30 fps)
temperatura otoczenia	0 - 50 °C
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Ø sondy	5,5 mm
Rodzaj produktu	Endoskopy

## Akcesoria

Adapter sieciowy do wideoendoskopów	492958
Sonda endoskopowa, giętka długość sondy 2000 mm	492940 2000
Sonda endoskopowa, giętka długość sondy 2000 mm	492938 2000
Sonda endoskopowa, półsztywna długość sondy 1000 mm	492936 1000
Sonda endoskopowa, kątowa, giętka długość sondy 1000 mm	492942 1000
Akumulator litowo-jonowy	492926
Sonda endoskopowa, półsztywna długość sondy 1000 mm	492934 1000