



Precyzyjne pilniki trzpieniowe, zwykłe, długość bez trzonu mm/ nacięcie szwajcarskie: 200/2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	521100 200/2
GTIN	613548064559
Klasa artykułu	53B

Opis

Wykonanie:

Szwajcarskie pilniki precyzyjne odpowiadają najwyższym wymaganiom pod względem dokładności kształtu, precyzji nacięć, wydajności i trwałości. Spezialstahl mit einer Härte von **65–66 HRC**. Im Unterschied zu Werkstattfeilen haben sie auf den Verwendungszweck genau abgestimmte, **leicht ballige Formen**, spezielle Hiebwinkel und eine erweiterte Auswahl an verschiedenen Hieben. Zapewnia to wysoką wydajność i gładkość powierzchni obrabianych detali.

3 boki nakłuwane.

odpowiada nacięciu niemieckiemu: 4
przekrój: 14,5×4,5 mm

Opis techniczny

przekrój	14,5×4,5 mm
długość bez trzonu	200 mm
odpowiada nacięciu niemieckiemu	4

Akcesoria

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej x- szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm	576000 80X20
	519600 120

2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 120 mm

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm

519510 110

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 100 mm

519510 100

2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 110 mm

519600 110

Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 120 mm

519400 120

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej x-
szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm

576000 100X25

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej x-
szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm

576000 115X40

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm

519550 110