



Precyzyjne pilniki trzpieniowe, zwykłe, długość bez trzonu mm/ nacięcie szwajcarskie: 100/1



Dane zamówienia

Numer katalogowy	521100 100/1
GTIN	613548064320
Klasa artykułu	53B

Opis

Wykonanie:

Szwajcarskie pilniki precyzyjne odpowiadają najwyższym wymaganiom pod względem dokładności kształtu, precyzji nacięć, wydajności i trwałości. Spezialstahl mit einer Härte von **65–66 HRC**. Im Unterschied zu Werkstattfeilen haben sie auf den Verwendungszweck genau abgestimmte, **leicht ballige Formen**, spezielle Hiebwinkel und eine erweiterte Auswahl an verschiedenen Hieben. Zapewnia to wysoką wydajność i gładkość powierzchni obrabianych detali.

3 boki nakłuwane.

odpowiada nacięciu niemieckiemu: 2 – 3
przekrój: 9,5×2,5 mm

Opis techniczny

przekrój	9,5×2,5 mm
długość bez trzonu	100 mm
odpowiada nacięciu niemieckiemu	2 – 3

Akcesoria

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej x- szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm	576000 115X40
	576000 80X20

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm

2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 95
mm

519600 95

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 90
mm

519510 90

Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 80 mm

519400 80

Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 100 mm

519400 100

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 100
mm

519550 100

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm

576000 100X25