



## Precyzyjne pilniki trzpieniowe, wąskie, długość bez trzonu mm/ nacięcie szwajcarskie: 200/00



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	522100 200/00
GTIN	613548064962
Klasa artykułu	53B

### Opis

#### Wykonanie:

**Szwajcarskie pilniki precyzyjne** odpowiadają najwyższym wymagom pod względem dokładności kształtu, precyzji nacięć, wydajności i trwałości. Stal specjalna o twardości **65-66 HRC**. W odróżnieniu od pilników warsztatowych posiadają one **lekko baryłkowane kształty**, dokładnie dostosowane do użycia, specjalne kąty nacięć i szeroki wybór różnych profili nacięć. Zapewnia to wysoką wydajność i gładkość powierzchni obrabianych detali.

#### **Wszystkie boki nakuwane.**

odpowiada nacięciu niemieckiemu: 1  
przekrój: 8,3×3,5 mm

### Opis techniczny

przekrój	8,3×3,5 mm
długość bez trzonu	200 mm
odpowiada nacięciu niemieckiemu	1

### Akcesoria

Uczwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 100 mm	519510 100
Uczwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm	519550 110

Uchwyt do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm	519510 110
Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm	576000 100X25
Uchwyt do pilników, z drewna długość całkowita 120 mm	519400 120
Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm	576000 80X20
2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 110 mm	519600 110
2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 120 mm	519600 120
Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm	576000 115X40
Uchwyt do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 120 mm	519550 120