



Precyzyjne pilniki trzpieniowe, zwykłe, długość bez trzonu mm/ nacięcie szwajcarskie: 250/1



Dane zamówienia

Numer katalogowy	521100 250/1
GTIN	613548064283
Klasa artykułu	53B

Opis

Wykonanie:

Szwajcarskie pilniki precyzyjne odpowiadają najwyższym wymaganiom pod względem dokładności kształtu, precyzji nacięć, wydajności i trwałości. Spezialstahl mit einer Härte von **65–66 HRC**. Im Unterschied zu Werkstattfeilen haben sie auf den Verwendungszweck genau abgestimmte, **leicht ballige Formen**, spezielle Hiebwinkel und eine erweiterte Auswahl an verschiedenen Hieben. Zapewnia to wysoką wydajność i gładkość powierzchni obrabianych detali.

3 boki nakłuwane.

odpowiada nacięciu niemieckiemu: 3
przekrój: 17,5×5,3 mm

Opis techniczny

przekrój	17,5×5,3 mm
długość bez trzonu	250 mm
odpowiada nacięciu niemieckiemu	3

Akcesoria

2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 110 mm	519600 110
	519510 110

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm

2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 120 mm

519600 120

Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 140 mm

519400 140

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 120 mm

519550 120

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej x-
szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm

576000 100X25

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 125 mm

519510 125

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej x-
szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm

576000 115X40

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej x-
szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm

576000 80X20