



Precyzyjne pilniki trzpieniowe, wąskie, długość bez trzonu mm/ nacięcie szwajcarskie: 200/0



Dane zamówienia

Numer katalogowy	522100 200/0
GTIN	613548064955
Klasa artykułu	53B

Opis

Wykonanie:

Szwajcarskie pilniki precyzyjne odpowiadają najwyższym wymagom pod względem dokładności kształtu, precyzji nacięć, wydajności i trwałości. Stal specjalna o twardości **65-66 HRC**. W odróżnieniu od pilników warsztatowych posiadają one **lekko baryłkowane kształty**, dokładnie dostosowane do użycia, specjalne kąty nacięć i szeroki wybór różnych profili nacięć. Zapewnia to wysoką wydajność i gładkość powierzchni obrabianych detali.

Wszystkie boki nakuwane.

odpowiada nacięciu niemieckiemu: 2
przekrój: 8,3×3,5 mm

Opis techniczny

długość bez trzonu	200 mm
przekrój	8,3×3,5 mm
odpowiada nacięciu niemieckiemu	2

Akcesoria

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej x- szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm	576000 115X40
Uczwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm	519550 110

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×- szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm	576000 100X25
Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×- szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm	576000 80X20
Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 120 mm	519400 120
Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 120 mm	519550 120
Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm	519510 110
Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 100 mm	519510 100
2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 120 mm	519600 120
2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 110 mm	519600 110